

Bohrstangenschaft Stahl QC, 5×D, System / Schaft-Ø: QC/20



Bestelldaten

Bestellnummer	264900 QC/20
GTIN	4251414902251
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

Hinweis:

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-Ø} + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Innenkühlung: ja

System: QC

Gesamtlänge L: 160 mm

Montageschraube: 269025 2

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	20 mm
System	QC
Montageschraube	269025 2
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208
Gesamtlänge L	160 mm
passende Wechselschneidköpfe	264834; 264835
Innendrehtiefe bis	5×D
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659906 500

PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm

674242 2