

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: QC/16



Bestelldaten

Bestellnummer	260916 QC/16
GTIN	4251414902749
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: QC

ISO-Code-Wechselschneidkopf: STUCR/L 16

passende Wendeschneidplatte: TC.. 16T3..

passende Grundkörper: 264900 – 264908

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 26 mm

Mittenversatz: 15 mm

Gesamtlänge: 21 mm

Technische Beschreibung

Mittenversatz	15 mm
passende Grundkörper	264900 – 264908
ISO-Code-Wechselschneidkopf	STUCR/L 16

Plattengröße	16 mm
Gesamtlänge	21 mm
Wendeplattenschraube	269023 2
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	26 mm
System	QC
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen innen

Zubehör

Spannschraube	269432
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500