

Bohrstangen-Grundkörper schwingungsgedämpft, 12×D, System / Schaft-Ø: QC/25



Bestelldaten

Bestellnummer	264906 QC/25
GTIN	4251414902336
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:

Schaft hartmetallverstärkt.

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

Lieferumfang:

Reduzieradapter von G1/4 Zoll zu G1/8 Zoll.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz Schneidkopf}$

Innenkühlung: ja

System: QC

Gesamtlänge L_{ges} : 380 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 2,5 mm

nicht spannbarer Bereich S: 161,9 mm

empfohlene Spannlänge: 100 mm

Montageschraube: 269025 2

Technische Beschreibung

nicht spannbarer Bereich S	161,9 mm
Schaft-Ø	25 mm
Gesamtlänge L_{ges}	380 mm
System	QC
empfohlene Spannlänge	100 mm
Mittenversatz H Grundkörper	2,5 mm

Montageschraube	269025 2
Innendrehtiefe bis	12xD
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja

Zubehör

Klinge für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500