

Bohrstangen-Grundkörper schwingungsgedämpft, 12×D, System / Schaft-Ø: QC/32



Bestelldaten

Bestellnummer	264906 QC/32
GTIN	4251414902381
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:

Schaft hartmetallverstärkt.
Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

Lieferumfang:

Reduzieradapter von G1/4 Zoll zu G1/8 Zoll.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz Schneidkopf}$

Innenkühlung: ja

System: QC

Gesamtlänge L_{ges} : 492 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 6 mm

nicht spannbarer Bereich S: 167,6 mm

empfohlene Spannlänge: 128 mm

Montageschraube: 269025 2

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	492 mm
System	QC
empfohlene Spannlänge	128 mm
nicht spannbarer Bereich S	167,6 mm
Mittenversatz H Grundkörper	6 mm
Schaft-Ø	32 mm

Montageschraube	269025 2
Innendrehtiefe bis	12xD
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja

Zubehör

Klinge für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500