

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: QC/07**Bestelldaten**

Bestellnummer	260408 QC/07
GTIN	4251414902510
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Ausführung:**

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: QC

ISO-Code-Wechselschneidkopf: SDUCR/L 0702

passende Wendeschneidplatte: DC.. 0702..

passende Grundkörper: 264900 – 264908

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 24 mm

Mittenversatz: 13 mm

Gesamtlänge: 21 mm

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	269022 4
System	QC
Gesamtlänge	21 mm

Plattengröße	07 mm
ISO-Code-Wechselschneidkopf	SDUCR/L 0702
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	24 mm
Mittenversatz	13 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
passende Grundkörper	264900 – 264908
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Zubehör

Spannschraube	269407
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500