

Bohrstangen-Grundkörper schwingungsgedämpft, 14×D, System / Schaft-Ø: QC/20



Bestelldaten

Bestellnummer	264908 QC/20
GTIN	4251414902299
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:

Schaft hartmetallverstärkt.

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

Lieferumfang:

Reduzieradapter von G1/4 Zoll zu G1/8 Zoll.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz Schneidkopf}$

Innenkühlung: ja

System: QC

Gesamtlänge L_{ges} : 340 mm

nicht spannbarer Bereich S: 136,5 mm

empfohlene Spannlänge: 80 mm

Montageschraube: 269025 2

Technische Beschreibung

System	QC
Schaft-Ø	20 mm
Gesamtlänge L_{ges}	340 mm
nicht spannbarer Bereich S	136,5 mm
empfohlene Spannlänge	80 mm
Montageschraube	269025 2
Innendrehtiefe bis	14×D

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klinge für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2