

## Bohrstangen-Grundkörper schwingungsgedämpft, 8×D, System / Schaft-Ø: QC/25



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 264902 QC/25  |
| GTIN          | 4251414902312 |
| Artikelklasse | 29E           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

#### Lieferumfang:

Reduzieradapter von G1/4 Zoll zu G1/8 Zoll.

#### Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz Schneidkopf}$

Innenkühlung: ja

System: QC

Gesamtlänge  $L_{ges}$ : 280 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 2,5 mm

nicht spannbarer Bereich S: 161,9 mm

empfohlene Spannlänge: 100 mm

Montageschraube: 269025 2

### Technische Beschreibung

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| empfohlene Spannlänge       | 100 mm   |
| System                      | QC       |
| Mittenversatz H Grundkörper | 2,5 mm   |
| Gesamtlänge $L_{ges}$       | 280 mm   |
| nicht spannbarer Bereich S  | 161,9 mm |
| Schaft-Ø                    | 25 mm    |
| Montageschraube             | 269025 2 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Innendrehtiefe bis | 8×D      |
| Schwingung         | gedämpft |
| Innenkühlung       | ja       |

---

## Zubehör

|  |            |
|--|------------|
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,<br>Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500<br>cN·m | 659906 500 |
| Klinge für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm  | 674242 2   |