

## Bohrstangen-Grundkörper schwingungsgedämpft, 8×D, System / Schaft-Ø: QC/32



### Bestelldaten

Bestellnummer	264902 QC/32
GTIN	4251414902367
Artikelklasse	29E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

#### Lieferumfang:

Reduzieradapter von G1/4 Zoll zu G1/8 Zoll.

#### Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz Schneidkopf}$

Innenkühlung: ja

System: QC

Gesamtlänge  $L_{\text{ges}}$ : 364 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 6 mm

nicht spannbarer Bereich S: 167,6 mm

empfohlene Spannlänge: 128 mm

Montageschraube: 269025 2

### Technische Beschreibung

nicht spannbarer Bereich S	167,6 mm
Schaft-Ø	32 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	364 mm
empfohlene Spannlänge	128 mm
System	QC
Mittenversatz H Grundkörper	6 mm
Montageschraube	269025 2

Innendrehtiefe bis	8xD
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja

---

## Zubehör

Klinge für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500