

## Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: DM/16



### Bestelldaten

Bestellnummer	261321 DM/16
GTIN	4251414902930
Artikelklasse	29D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

#### Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: DM

ISO-Code-Wechselschneidkopf: SVUCR/L 16

passende Wendeschneidplatte: VC.. 1604..

passende Grundkörper: 264910 – 264922

Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 49 mm

Mittenversatz: 27 mm

Gesamtlänge: 32 mm

### Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	269023 3
System	DM
passende Grundkörper	264910 – 264922

Mittenversatz	27 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Plattengröße	16 mm
ISO-Code-Wechselschneidkopf	SVUCR/L 16
Gesamtlänge	32 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	49 mm
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15