

Bohrstangen-Grundkörper schwingungsgedämpft, 10×D, System / Schaft-Ø: DM/50



Bestelldaten

Bestellnummer	264922 DM/50
GTIN	4251414902176
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

Lieferumfang:

Reduzieradapter von G1/4 Zoll zu G1/8 Zoll.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz Schneidkopf}$

Innenkühlung: ja

System: DM

Gesamtlänge L_{ges} : 668 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 5 mm

nicht spannbarer Bereich S: 215,9 mm

empfohlene Spannlänge: 200 mm

Montageschraube: 269025 1

Technische Beschreibung

empfohlene Spannlänge	200 mm
Gesamtlänge L_{ges}	668 mm
Mittenversatz H Grundkörper	5 mm
System	DM
Schaft-Ø	50 mm
nicht spannbarer Bereich S	215,9 mm
Montageschraube	269025 1

Innendrehtiefe bis	10xD
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja

Zubehör

Klinge für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500