

Schneidkopf, links, System / Plattengröße: DM/11**Bestelldaten**

Bestellnummer	260409 DM/11
GTIN	4251414902572
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Ausführung:**

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskragung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: DM

ISO-Code-Wechselschneidkopf: SDUCR/L 11T3

passende Wendschneidplatte: DC.. 11T3..

passende Grundkörper: 264910 – 264922

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 49 mm

Mittenversatz: 27 mm

Gesamtlänge: 32 mm

Technische Beschreibung

passende Grundkörper	264910 – 264922
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	49 mm
passende Wendschneidplatte	DC.. 11T3..

Mittenversatz	27 mm
Plattengröße	11 mm
System	DM
Wendeplattenschraube	269023 3
Gesamtlänge	32 mm
ISO-Code-Wechselschneidkopf	SDUCR/L 11T3
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

Zubehör

Spannschraube	269433
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15