

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: DM/12



Bestelldaten

Bestellnummer	260008 DM/12
GTIN	4251414902404
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: DM

ISO-Code-Wechselschneidkopf: SCLCR/L 12

passende Wendeschneidplatte: CC.. 1204..

passende Grundkörper: 264910 – 264922

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 49 mm

Mittenversatz: 27 mm

Gesamtlänge: 32 mm

Technische Beschreibung

ISO-Code-Wechselschneidkopf	SCLCR/L 12
Plattengröße	12 mm
Wendeplattenschraube	269022 3

passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
System	DM
passende Grundkörper	264910 – 264922
Gesamtlänge	32 mm
Mittenversatz	27 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	49 mm
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Zubehör

Spannschraube	269406
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15