

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: QC/09**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260008 QC/09 |
| GTIN | 4251414902411 |
| Artikelklasse | 29D |

Beschreibung**Ausführung:**

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: QC

ISO-Code-Wechselschneidkopf: SCLCR/L 09

passende Wendeschneidplatte: CC.. 09T3..

passende Grundkörper: 264900 – 264908

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 24 mm

Mittenversatz: 13 mm

Gesamtlänge: 20 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Plattengröße | 09 mm |
| passende Wendeschneidplatte | CC.. 09T3.. |
| Gesamtlänge | 20 mm |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Wendeplattenschraube | 269023 2 |
| System | QC |
| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 24 mm |
| Mittenversatz | 13 mm |
| passende Grundkörper | 264900 – 264908 |
| ISO-Code-Wechselschneidkopf | SCLCR/L 09 |
| Serie | Schneidkopf |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | ja |

Zubehör

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Spannschraube | 269407 |
| Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8 | 674248 TX8 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659906 500 |