

## Schneidkopf, links, System / Plattengröße: DM/12



### Bestelldaten

Bestellnummer	260009 DM/12
GTIN	4251414902428
Artikelklasse	29D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

#### Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: DM

ISO-Code-Wechselschneidkopf: SCLCR/L 12

passende Wendeschneidplatte: CC.. 1204..

passende Grundkörper: 264910 – 264922

Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 49 mm

Mittenversatz: 27 mm

Gesamtlänge: 32 mm

### Technische Beschreibung

passende Grundkörper	264910 – 264922
ISO-Code-Wechselschneidkopf	SCLCR/L 12
Gesamtlänge	32 mm

System	DM
Plattengröße	12 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Wendeplattenschraube	269022 3
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Mittenversatz	27 mm
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

---

## Zubehör

Spannschraube	269406
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15