

Garant
Abstechplatte rechts 5°, HB7020, Stechbreite w: 3 mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273658 3 |
| GTIN | 4045197770721 |
| Artikelklasse | 21J |

Beschreibung

Abstechplatte rechts 5° 3 mm Toleranz Stechbreite w: $\pm 0,03$ mm
 Vorschub f: 0,07 - 0,2 mm/U

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Toleranz Stechbreite w | $\pm 0,03$ mm |
| Stechbreite w | 3 mm |
| Vorschub f | 0,07 - 0,2 mm/U |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| Hauptanwendung | P |
| Nebenanwendung | M |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Sorte | HB7020 |
| Eckenradius R | 0,3 mm |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Wendeschneidplattenprofil | rechts |

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen