

Garant

Ab- / Einstechplatte, HU7310, Stechbreite w: 4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273664 4
GTIN	4045197770660
Artikelklasse	21L

Technische Beschreibung

Stechbreite w	4 mm
Toleranz Stechbreite w	±0,04 mm
Vorschub f	0,08 - 0,26 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	N
Nebenanwendung	Ti
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HU7310
Eckenradius R	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	350 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		