

Garant**Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser Ø d = 25 mm, Gewinde M × L: M12X136****Bestelldaten**

Bestellnummer	301366 M12X136
GTIN	4045197770899
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	23 mm
Gewinde M	M12
Schaft-Ø d	25 mm
Bohrungs-Ø D ₁	12,5 mm
Gesamtlänge L _{ges}	136 mm
Nutzlänge L ₁	80 mm
Aufnahme	Ø d = 25 mm
Innenkühlung	ja
Schwingung	gedämpft
Produktart	Verlängerung

