



Bohrmaschinen-Handschaubstock, Backenbreite A: 80mm



Bestelldaten

Bestellnummer	365045 80
GTIN	4045197771018
Artikelklasse	32D

Beschreibung

Ausführung:

- Solide und handliche Ausführung.
- Backen gehärtet und geschliffen.
- Gesamtlänge gleichbleibend (Spindel versenkt im Handgriff!)
- Universelle Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher.
- Bewegliche Backe, seitlich geführt.
- Feste Spannbacke mit drei Vertikalprismen und einem Horizontalprisma.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper aus Guss.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,20 mm.

Technische Beschreibung

Backenhöhe C	30 mm
Gesamthöhe c	64 mm
Gewicht	4 kg
Spannbereich b	65 mm
Grundkörperlänge a	233 mm

Backenbreite A	80 mm
Produktart	Bohrmaschinen-Schraubstock

Zubehör

Ersatzbacken Paar (2 Stück) für Bohrmaschinen- Handschaubstöcke für Typ 80	365046 80
---	-----------