

**Bohrmaschinen-Handschaubstock, Backenbreite A: 100mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 365045 100 |
| GTIN | 4045197771025 |
| Artikelklasse | 32D |

Beschreibung**Ausführung:**

- Solide und handliche Ausführung.
- Backen gehärtet und geschliffen.
- Gesamtlänge gleichbleibend (Spindel versenkt im Handgriff!)
- Universelle Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher.
- Bewegliche Backe, seitlich geführt.
- Feste Spannbacke mit drei Vertikalprismen und einem Horizontalprisma.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper aus Guss.

Genauigkeit:

Innerhalb **0,20 mm**.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|--------|
| Spannbereich b | 87 mm |
| Backenhöhe C | 30 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Backenbreite A | 100 mm |

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Grundkörperlänge a | 288 mm |
| Gesamthöhe c | 64 mm |
| Produktart | Bohrmaschinen-Schraubstock |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Ersatzbacken Paar (2 Stück) für Bohrmaschinen- Handsraubstöcke für Typ 100 | 365046 100 |
|---|------------|