



Bohrmaschinen-Handschaubstock, Backenbreite A: 120mm



Bestelldaten

Bestellnummer	365045 120
GTIN	4045197771032
Artikelklasse	32D

Beschreibung

Ausführung:

- Solide und handliche Ausführung.
- Backen gehärtet und geschliffen.
- Gesamtlänge gleichbleibend (Spindel versenkt im Handgriff!)
- Universelle Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher.
- Bewegliche Backe, seitlich geführt.
- Feste Spannbacke mit drei Vertikalprismen und einem Horizontalprisma.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper aus Guss.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,20 mm.

Technische Beschreibung

Grundkörperlänge a	343 mm
Spannbereich b	110 mm
Backenbreite A	120 mm
Gesamthöhe c	66 mm

Backenhöhe C	30 mm
Gewicht	6,5 kg
Produktart	Bohrmaschinen-Schraubstock

Zubehör

Ersatzbacken Paar (2 Stück) für Bohrmaschinen- Handsraubstöcke für Typ 120	365046 120
---	------------