



## Digitaler Messschieber ABS, Messbereich: 300mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	412821 300
GTIN	4045197770264
Artikelklasse	42A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Die Messflächen sind feinstgeläppt. Digitaler Messschieber mit **Absolutmaßstab**, kein Nullen notwendig. Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab und schaltet sich durch einfaches Anschieben ein.

- **Sehr hohe Genauigkeit durch Glasmaßstab.**
- **Die Elektronik ist entkoppelt vom Gehäuse und direkt am Schiebeteil verbaut. Die Messkraft wird direkt auf die Messschenkel übertragen. Dadurch bietet der Messschieber eine geringere Fehleranfälligkeit und bessere Langlebigkeit.**
- **Mit robustem Metallgehäuse.**

#### Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

### Technische Beschreibung

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Auto-Abschaltung	ja
Tiefenmaß vorhanden	ja
Ablesung	0,01 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Schnabellänge	60 mm

Messbereich	0 - 300 mm
Kalibrierung	A1
Material Gehäuse	Metall
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,04 mm
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300
DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300

## Zubehör

Schraube für Tiefenmaßhalter	412230
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Kunststoffbox Typ MS300	412470 MS300
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236