



## Digitaler Tiefenmessschieber, Messbereich: 150mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	418742 150
GTIN	4045197770295
Artikelklasse	42A

### Beschreibung

**Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbares Display angezeigt. Messflächen sind feinstgeläppt.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**Sonderzubehör:**

Zusatzbrücke Nr. 418744.

### Technische Beschreibung

Querschnitt Messschiene	16x4 mm
Kalibrierung	A1
Brückenlänge	100 mm
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Ablesung	0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,03 mm

Norm	ISO 13385
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Tiefenmessschieber

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

## Zubehör

Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Schraube für Tiefenmaßhalter	412230
Sender Typ S1	498966 S1
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497100 D1