

**Garant****Stechdrehplatte Schlichten, HB7310, Stechbreite w: 2mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273716 2      |
| GTIN          | 4045197771353 |
| Artikelklasse | 21L           |

**Technische Beschreibung**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Toleranz Stechbreite w     | $\pm 0,03$ mm       |
| Stechbreite w              | 2 mm                |
| Vorschub f                 | 0,04 - 0,14 mm/U    |
| Schnitttiefe $a_p$         | 0,2 - 1,1 mm        |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten          |
| Schneidstoff               | HM                  |
| Hauptanwendung             | N                   |
| Nebenanwendung             | Ti                  |
| Schnittbedingung           | leicht unterbrochen |
| Sorte                      | HB7310              |
| Eckenradius R              | 0,2 mm              |
| Anzahl Wechsel/Schneiden   | 2                   |
| Wendeschneidplattenprofil  | neutral             |

Produktart

Wendeschneidplatte  
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

|                            | <b>Eignung</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-Code</b> |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Kunststoffe            | geeignet         | 350 m/min            | N               |
| Alu (kurzspanend)          | geeignet         | 350 m/min            | N               |
| Alu > 10% Si               | geeignet         | 280 m/min            | N               |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 50 m/min             | S               |
| kontinuierlich             | geeignet         |                      |                 |
| unregelmäßig               | bedingt geeignet |                      |                 |
| nass maximal               | geeignet         |                      |                 |