

Garant**Stechdrehplatte Schlichten, HB7310, Stechbreite w: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273716 3
GTIN	4045197771360
Artikelklasse	21L

Technische Beschreibung

Stechbreite w	3 mm
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,03$ mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	N
Nebenanwendung	Ti
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7310
Eckenradius R	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	350 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		