

Garant**Stechdrehplatte Vollradius, HB7310, Stechbreite w: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273739 4
GTIN	4045197771407
Artikelklasse	21L

Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,04$ mm
Stechbreite w	4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,22 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,6 - 1,6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	N
Nebenanwendung	Ti
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7310
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	350 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		