

Flachgreifermagnet mit Bohrung, Neodym, Ø: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085932 10
GTIN	2050001839480
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- **Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.**
- **Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.**
- **Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Technische Beschreibung

Ø	10 mm
Höhe	4,5 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Nennhaltekraft	13 N
Bohrungs-Ø	3 mm
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

