

## Flachgreifermagnet mit Bohrung, Neodym, Ø: 13mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085932 13
GTIN	2050001839497
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.**
- **Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.**
- **Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.**

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

### Technische Beschreibung

Ø	13 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Höhe	4,5 mm
Nennhaltekraft	30 N
Bohrungs-Ø	3 mm
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

