Flachgreifermagnet mit Bohrung, Neodym, Ø: 48mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085932 48
GTIN	2050001849205
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- · Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- · Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Technische Beschreibung

Ø	48 mm
Nennhaltekraft	870 N
Höhe	11,5 mm
Bohrungs-Ø	8,5 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet