

## Flachgreifermagnet mit Bohrung, Neodym, Ø: 48mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085932 48
GTIN	2050001849205
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.**
- **Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.**
- **Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.**

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

### Technische Beschreibung

Ø	48 mm
Nennhaltekraft	870 N
Höhe	11,5 mm
Bohrungs-Ø	8,5 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

