

Garant**ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 32****Bestelldaten**

Bestellnummer	309617 32
GTIN	4045197771766
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Gleitbeschichtete Oberfläche, Kugelgelagert. Geringerer Reibwert, höhere Spannkraft. **Mit**

Nuten.**Passend für:**

HiRunER-Präzisions-ER-Spannzangenfutter Nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Sonderzubehör:

Hakenschlüssel Nr. 628400, bzw. Drehmomentschlüssel Nr. 309749 oder Nr. 628520.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	26 mm
Außen-Ø D	51,8 mm
für ER	32 mm

Gewinde	M42×1
maximales Anzugsmoment	136 Nm
Norm	DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Produktart	Spannmutter