

**Garant**
**Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250017 25/16
GTIN	4045197771971
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	16 mm
Unterlegplatte	259031 35
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2525M16
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
Schraube für Unterlegplatte	259025 11
Kopflänge L <sub>1</sub>	36 mm
Schaftgröße	25 mm
Pratze, Schraube, Feder	259035 6
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 35	259031 35
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Schraube für Unterlegplatte Typ 11	259025 11
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600