

Garant
Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250017 32/16
GTIN	4045197771988
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	32 mm
Unterlegplatte	259031 35
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
Pratze, Schraube, Feder	259035 6
Gesamtlänge L	170 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 11
Kopflänge L ₁	40 mm
Funktionsbreite L ₄	40 mm
ISO-Code Halter	DCLNR/L 3232P16
Plattengröße	16 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Schraube für Unterlegplatte Typ 11	259025 11
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Unterlegplatte Typ 35	259031 35
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600