

**Garant****Klemmdrehhalter PCBNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Feder-Set	259044 6
Federstift-Set	259047 4
Kniehebel	259015 12
Gesamtlänge L	150 mm
ISO-Code Halter	PCBNR/L 2525M16
Plattengröße	16 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	29 mm
Schaftgröße	25 mm
Unterlegplatte	259031 35
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	22 mm
Kniehebelschraube	259018 11
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

## Datenblatt

Einstellwinkel $\kappa$	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Kniehebel Typ 12	259015 12
Unterlegplatte Typ 35	259031 35
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4