

Garant**Klemmdrehhalter PCBNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250020 32/16
GTIN	4045197772114
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	PCBNR/L 3232P16
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
Kniehebel	259015 12
Feder-Set	259044 6
Federstift-Set	259047 4
Funktionsbreite L ₄	27 mm
Schaftgröße	32 mm
Plattengröße	16 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Kniehebelschraube	259018 11
Kopflänge L ₁	35 mm
Unterlegplatte	259031 35
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 12	259015 12
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Unterlegplatte Typ 35	259031 35
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6