

Garant**Klemmdrehhalter PCBNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250020 32/19
GTIN	4045197772121
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	PCBNR/L 3232P19
Kopflänge L ₁	35 mm
Plattengröße	19 mm
Funktionsbreite L ₄	27 mm
Schaftgröße	32 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Feder-Set	259044 7
Kniehebelschraube	259018 13
Kniehebel	259015 13
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Federstift-Set	259047 5
Unterlegplatte	259031 36
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7
Unterlegplatte Typ 36	259031 36
Kniehebelschraube Typ 13	259018 13
Kniehebel Typ 13	259015 13