

Garant**Klemmdrehhalter PCBNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250021 25/16
GTIN	4045197772138
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 35
Gesamtlänge L	150 mm
Kniehebel	259015 12
Federstift-Set	259047 4
Funktionsbreite L ₄	22 mm
Kniehebelschraube	259018 11
Feder-Set	259044 6
Plattengröße	16 mm
Kopflänge L ₁	29 mm
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
ISO-Code Halter	PCBNR/L 2525M16
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Kniehebel Typ 12	259015 12
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Unterlegplatte Typ 35	259031 35