## Garant

# Klemmdrehhalter PCSNR 45°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft-/Plattengröße: 25/16mm



#### **Bestelldaten**

Bestellnummer	250024 25/16
GTIN	4045197772169
Artikelklasse	21T

### **Technische Beschreibung**

Feder-Set	259044 6
Plattengröße	16 mm
Schaftgröße	25 mm
Unterlegplatte	259031 35
Federstift-Set	259047 4
Kniehebel	259015 12
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-Code Halter	PCSNR/L 2525M16
Gesamtlänge L	150 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	33 mm
passende Wendeschneidplatte	CN 1606
Kniehebelschraube	259018 11
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

### Datenblatt

Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

#### Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Unterlegplatte Typ 35	259031 35
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Kniehebel Typ 12	259015 12