

Garant**Klemmdrehhalter PCSNR 45°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250024 32/16
GTIN	4045197772176
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	170 mm
Unterlegplatte	259031 35
Federstift-Set	259047 4
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Kniehebelschraube	259018 11
Feder-Set	259044 6
ISO-Code Halter	PCSNR/L 3232P16
Schaftgröße	32 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
Plattengröße	16 mm
Kopflänge L ₁	34 mm
Kniehebel	259015 12
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Kniehebel Typ 12	259015 12
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Unterlegplatte Typ 35	259031 35