

Garant
Klemmdrehhalter PCSNR 45°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/19mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250024 32/19 |
| GTIN | 4045197772183 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Plattengröße | 19 mm |
| Kopflänge L ₁ | 40 mm |
| Schaftgröße | 32 mm |
| Gesamtlänge L | 170 mm |
| Federstift-Set | 259047 5 |
| Kniehebel | 259015 13 |
| Kniehebelschraube | 259018 13 |
| Unterlegplatte | 259031 36 |
| Feder-Set | 259044 7 |
| passende Wendeschneidplatte | CN.. 1906.. |
| Funktionsbreite L ₄ | 40 mm |
| ISO-Code Halter | PCSNR/L 3232P19 |
| Serie | QuickTurn |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | rechts |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Innenkühlung | nein |
| Einstellwinkel κ | 45 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|--------------------------|-----------|
| Kniehebel Typ 13 | 259015 13 |
| Unterlegplatte Typ 36 | 259031 36 |
| Feder-Set10-teilig Typ 7 | 259044 7 |
| Kniehebelschraube Typ 13 | 259018 13 |