

Garant**Klemmdrehhalter PCSNL 45°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250025 25/16
GTIN	4045197772190
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	150 mm
Kopflänge L ₁	33 mm
Unterlegplatte	259031 35
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Kniehebelschraube	259018 11
Feder-Set	259044 6
Kniehebel	259015 12
Schaftgröße	25 mm
ISO-Code Halter	PCSNR/L 2525M16
Federstift-Set	259047 4
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 35	259031 35
Kniehebel Typ 12	259015 12
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6