## Klemmdrehhalter PCSNL 45°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft-/ Plattengröße: 25/16mm



## Bestelldaten Bestellnummer 250025 25/16 GTIN 4045197772190 Artikelklasse 21T

## **Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	150 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	33 mm
Unterlegplatte	259031 35
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Kniehebelschraube	259018 11
Feder-Set	259044 6
Kniehebel	259015 12
Schaftgröße	25 mm
ISO-Code Halter	PCSNR/L 2525M16
Federstift-Set	259047 4
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	CN 1606
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 35	259031 35
Kniehebel Typ 12	259015 12
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6