

Garant
Klemmdrehhalter PCSNL 45°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250025 32/16
GTIN	4045197772305
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	32 mm
Kniehebel	259015 12
Kopflänge L ₁	34 mm
Feder-Set	259044 6
Plattengröße	16 mm
ISO-Code Halter	PCSNR/L 3232P16
Kniehebelschraube	259018 11
Gesamtlänge L	170 mm
Federstift-Set	259047 4
Unterlegplatte	259031 35
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 35	259031 35
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Kniehebel Typ 12	259015 12
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11