

**Garant**
**Klemmdrehhalter PCSNL 45°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/19mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250025 32/19
GTIN	4045197772312
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kniehebel	259015 13
Gesamtlänge L	170 mm
ISO-Code Halter	PCSNR/L 3232P19
Plattengröße	19 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	40 mm
Federstift-Set	259047 5
Unterlegplatte	259031 36
Kopflänge L <sub>1</sub>	40 mm
Schaftgröße	32 mm
Kniehebelschraube	259018 13
Feder-Set	259044 7
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 36	259031 36
Kniehebelschraube Typ 13	259018 13
Kniehebel Typ 13	259015 13
Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7