

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 50/19mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Artikelklasse	21T

## Beschreibung

### Ausführung:

PCLNR 95° Bohrstangen für Wendeschneidplatten CN.

## Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	350 mm
Kniehebel	259015 13
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	63 mm
Federstift-Set	259047 5
Plattengröße	19 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	48 mm
Kniehebelschraube	259018 13
Unterlegplatte	259031 36
Mittenversatz L <sub>3</sub>	35 mm
Feder-Set	259044 7
ISO-Code Halter	A50U PCLNR/L19
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Kniehebel Typ 13	259015 13
Kniehebelschraube Typ 13	259018 13
Unterlegplatte Typ 36	259031 36
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 4 mm	674242 4
Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500