

Garant

Stahl-Bohrstange A.. PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 50/19mm



Bestelldaten

Bestellnummer	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	48 mm
Plattengröße	19 mm
Kniehebel	259015 13
Gesamtlänge L	350 mm
Federstift-Set	259047 5
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	63 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Feder-Set	259044 7
ISO-Code Halter	A50U PCLNR/L19
Mittenversatz L ₃	35 mm
Unterlegplatte	259031 36
Kniehebelschraube	259018 13
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	50 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Unterlegplatte Typ 36	259031 36
Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7
Kniehebelschraube Typ 13	259018 13
Kniehebel Typ 13	259015 13
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 4 mm	674242 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500