

Garant
Klemmdrehhalter SCRCR 75°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 10/06mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260004 10/06
GTIN	4045197772480
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	10 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Funktionsbreite L ₄	11 mm
Kopflänge L ₁	10 mm
Gesamtlänge L	70 mm
ISO-Code Halter	SCRCR/L 1010E06
Plattengröße	6 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500