

Garant**Klemmdrehhalter SCRCR 75°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 12/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260004 12/09
GTIN	4045197772497
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	15 mm
Schaftgröße	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Gesamtlänge L	80 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Plattengröße	9 mm
Funktionsbreite L ₄	13 mm
ISO-Code Halter	SCRCR/L 1212F09
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500