

Garant**Klemmdrehhalter SCRCR 75°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260004 16/09
GTIN	4045197772503
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	SCRCR/L 1616H09
Funktionsbreite L ₄	17 mm
Kopflänge L ₁	15 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Unterlegplatte	269005 1
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Schaftgröße	16 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 1	269005 1
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500