

**Garant**
**Klemmdrehhalter SCRCR 75°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260004 20/09  |
| GTIN          | 4045197772510 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische Beschreibung**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Funktionsbreite L <sub>4</sub> | 22 mm           |
| Schaftgröße                    | 20 mm           |
| Gesamtlänge L                  | 125 mm          |
| Plattengröße                   | 9 mm            |
| Unterlegplatte                 | 269005 1        |
| Kopflänge L <sub>1</sub>       | 18 mm           |
| ISO-Code Halter                | SCRCR/L 2020K09 |
| Wendeplattenschrauben-Set      | 269028 2        |
| passende Wendeschneidplatte    | CC.. 09T3..     |
| Schraube für Unterlegplatte    | 269013 2        |
| Serie                          | QuickTurn       |
| Norm                           | Werksnorm       |
| Einsatzart                     | rechts          |
| Innenkühlung                   | nein            |
| Einstellwinkel κ               | 75 Grad         |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Anwendung  | Längsdrehen außen |
| Anwendung  | Plandrehen        |
| Anwendung  | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter   |

---

## Zubehör

|  |             |
|--|-------------|
| Unterlegplatte Typ 1   | 269005 1    |
| Schraube für Unterlegplatte Typ 2  | 269013 2    |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15   | 674248 TX15 |
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 22   | 269028 22   |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,<br>Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500<br>cN·m | 659957 500  |