

Garant**Klemmdrehhalter SCRCR 75°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260004 20/12
GTIN	4045197772534
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Funktionsbreite L ₄	22 mm
Plattengröße	12 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
ISO-Code Halter	SCRCR/L 2020K12
Unterlegplatte	269005 6
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 16
Kopflänge L ₁	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
Unterlegplatte Typ 6	269005 6
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Wendeplattenschrauben-Set Typ 16	269028 16
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500